

Mitutoyo**Digitalni dubinomjer AOS s podatkovnim izlazom, mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418711 300
GTIN	4946368846460
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Mjerni rezultat se prikazuje na dobro čitljivom zaslonu. Mjerne površine su lepane.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 497080 i 497100.

Tehnički opis

Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	A1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
Duljina mosta	100 mm
Presjek mjerne vodilice	16×3,5 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno

Pakiranje	Etui
Mjerni postupak mjernog uređaja	elektromagnetski induktivni postupak
Vrsta proizvoda	Dubinomjer

Usluge

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300