



## Kompaktni rezač cijevi, za Ø do: 35mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	818505 35
GTIN	4018754329380
Razred artikla	83A

### Opis

#### Izvedba:

Tijelo od lijevanog magnezija, s rezervnim kotačem u zavojnoj glavi. Zavojna glava od lijevanog cinka. Rezač se može mijenjati bez upotrebe alata. Za optimalno držanje cijevi tijekom rezanja s 4 vodeća valjka.

#### Upotreba:

Za rezanje aluminija, bakra i čeličnih cijevi s tankom stijenkom.

#### Zamjenski dio:

Za odgovarajući zamjenski rezni kotačić vidi br. 818605 vel. 1.

### Tehnički opis

za vanjski Ø cijevi	3 - 35 mm
Ø reznog kotačića	19 mm
Rupa za rezni kotačić	5 mm
širina reznog kotačića	5 mm
Broj upravljačkih kotačića	4
Broj reznih kotačića	1
prikladno za materijal za cijevi	Bakar
prikladno za materijal za cijevi	čelik
prikladno za materijal za cijevi	Aluminij

s funkcijom račne

ne

Vrsta proizvoda

Rezači cijevi