



Nadogradni regal s nosačima, jednostrani KR 3000, dubina: 400/500mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	991602 400/500
GTIN	4052942007513
Razred artikla	95S

Opis

Izvedba:

Pocinčani regal s nosačima služi za opskrbu materijalom i skladištenje lakih i glomaznih materijala. Konzole s nosačima nude mogućnost ugradnje s nagibom od 10°. Mogućnost opremanja zaticima, policama i kutijama za pohranu. Stabilnost se povećava ako se ugrade 2 prečke po polju regala. Podnožje koje nudi mogućnost niveliranja. Spojka za okvire br. 991635 nudi mogućnost dvostrane ugradnje.

Opis:

Ugradbene mjere:
Osnovni i nadogradni regal: unutarinja širina, tj. širina polica: 994 mm, širina stalka: 31 mm.
Osnovni regal nudi mogućnost opremanja različitim brojem nadogradnih regala, pri čemu su moguće širine regala sljedeće:
1056 mm = 1 osnovni regal; **2081 mm** = 1 osnovni regal + 1 nadogradni regal; **3106 mm** = 1 osnovni regal + 2 nadogradna regala; **4131 mm** = 1 osnovni regal + 3 nadogradna regala.

Plasman:

Broj krakova – dubina 400 mm: 2

Broj krakova – dubina 500 mm: 2

Dio isporuke:

1 profilni okvir s nogom, 2 poprečne prečke, 1 podnožje i 2 podnožja za niveliranje, 1 križna prečka, 4 nosača.

Napomena:

- **Elementi za pričvršćivanje na pod i zid nisu dio isporuke.**

- **Mogućnost upotrebe samo s jedne strane zbog križne prečke.**
- **Isporuka bez montaže.**

Materijal: pocinčano

Nosivost po nosivom kraku: 50 kg

Visina regala: 2027 mm

Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina: 1025 mm

Nosivost po osnovnom polju: 300 kg

Tehnički opis

Područje primjene	Regal s krakovima
Montaža od strane kupca	da
Visina regala	2027 mm
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina	1025 mm
Nosivost po osnovnom polju	300 kg
Serija	KR3000
Podešavanje visine u rasteru	53 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Materijal	pocinčano
Nosivost po nosivom kraku	50 kg
Vrsta proizvoda	Regal s krakovima

Pribor

Konzola s nosačima, pojedinačna dubina 500 mm	991620 500
Zatici, set od 5 komada tip 5	991622 5
Konzola s nosačima, pojedinačna dubina 400 mm	991620 400