

Mitutoyo**Digitalno ABS radioničko pomično mjerilo IP67, s čeljustima / standardnim mjernim površinama, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415355 200
GTIN	4946368727103
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Rezultat mjerenja se prikazuje na lako čitljivom zaslonu.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497085.

Tehnički opis

Ø umetka za unutarnje mjerenje	10 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Duljina kraka	60 mm
Broj sadržanih baterija	1
Očitavanje	0,01 mm
Opskrba energijom	na bateriju

Mjerno područje	0 - 200 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Kalibriranje	A1
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	USB sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Radioničko pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200