


Garant EASYFIX

Easyfix spojnica za označavanje s vodilicom kabela, set od 10 komada, tip: BLUE**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955818 BLUE
GTIN	4062406583248
Razred artikla	91F

Opis**Izvedba:**

Spojnica za označavanje s integriranom vodilicom kabela. Površina za označavanje: 63,5 × 27,5 mm. Spojnica za označavanje s 2 kabela vodilice za uredno postavljanje kabela u perforirane stijenke. Promjer (Ø) kabela maksimalno 8 mm.

Moguće je ručno pisati olovkom ili flomasterom. Površina za označavanje odgovara za sljedeće naljepnice: Naljepnice o svrsi namjene: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6 GARANT naljepnice: 48×10 (G1); 63×24 (G2) DYMO traka visine 9 mm (maks. 3 trake jedna preko druge)

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Dio isporuke:

Set od 10 komada.

Tehnički opis

Visina	35 mm
Sadržaj garniture	10
Serija	Easyfix
Dubina	11 mm

širina	68 mm
Boja	plava
Vrsta proizvoda	Vodilica za kabel