

Garant EASYFIX

**Easyfix spojnica za označavanje s vodilicom kabela, set od 10 komada, tip: GREY****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955818 GREY
GTIN	4062406583224
Razred artikla	91F

**Opis****Izvedba:**

Spojnica za označavanje s integriranom vodilicom kabela. Površina za označavanje: 63,5 × 27,5 mm. Spojnica za označavanje s 2 kabela vodilice za uredno postavljanje kabela u perforirane stijenske. Promjer (Ø) kabela maksimalno 8 mm.

Moguće je ručno pisati olovkom ili flomasterom. Površina za označavanje odgovara za sljedeće naljepnice: Naljepnice o svrsi namjene: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6 GARANT naljepnice: 48×10 (G1); 63×24 (G2) DYMO traka visine 9 mm (maks. 3 trake jedna preko druge)

**Odgovara:**

Perforirane stijenske □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

**Dio isporuke:**

Set od 10 komada.

**Tehnički opis**

Serija	Easyfix
Širina	68 mm
Boja	svijetlo sivo
Visina	35 mm

Sadržaj garniture	10
Dubina	11 mm
Vrsta proizvoda	Vodilica za kabel