

Garant EASYFIX

Easyfix spojnica za označavanje s vodilicom kabela, set od 10 komada, tip: RED**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 955818 RED |
| GTIN | 4062406583231 |
| Razred artikla | 91F |

Opis**Izvedba:**

Spojnica za označavanje s integriranom vodilicom kabela. Površina za označavanje: 63,5 × 27,5 mm. Spojnica za označavanje s 2 kablenske vodilice za uredno postavljanje kabela u perforirane stijenke. Promjer (Ø) kabela maksimalno 8 mm.

Moguće je ručno pisati olovkom ili flomasterom. Površina za označavanje odgovara za sljedeće naljepnice: Naljepnice o svrsi namjene: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6 GARANT naljepnice: 48×10 (G1); 63×24 (G2) DYMO traka visine 9 mm (maks. 3 trake jedna preko druge)

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Dio isporuke:

Set od 10 komada.

Tehnički opis

| | |
|-------------------|---------|
| Visina | 35 mm |
| širina | 68 mm |
| Sadržaj garniture | 10 |
| Seriya | Easyfix |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Dubina | 11 mm |
| Boja | crvena |
| Vrsta proizvoda | Vodilica za kabel |