



## Akumulatorski pištolj za kartuše, tip: C18PCG-310



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083503 C18PCG-310
GTIN	4002395001439
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

- Automatski povratni hod tlačne poluge sprječava gomilanje kapljica.
- Elektronička regulacija brzine istiskivanja pomoću kotačića sa 6 postavki brzina.
- REDLINK™ elektronika – zaštita od preopterećenja u stroju i bateriji osigurava dug vijek trajanja.
- Stalan protok brtvenog sredstva, smanjuje se mogućnost nastanka mjehurića, sadržaj kartuše u potpunosti se iskorištava.
- Prilagođeno svim uobičajenim ljepilima i brtvilima, i pri niskim temperaturama.
- Nadzor pojedinačnih ćelija za optimizaciju radnog vremena.

#### Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju M18 B2, 1 punjač M12-18 C, torbu za alat.

### Tehnički opis

Vrsta baterije	Litij-ionska
Napon baterije	18 V
Broj sadržanih baterija	1
prikladno za veličinu katruša	310 g
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Kapacitet baterije	2 Ah

Težina uključujući bateriju	2,3 kg
Maks. tlak istiskivanja	459 kg
Pakiranje	Torba
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta proizvoda	Preša za mast

## Pribor

Garnitura akumulatora High Output™ tip M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Garnitura akumulatorskih punjača tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Litij-ionski akumulator High Output™ Vrsta baterije MHB3	073808 MHB3
Litij-ionski akumulator High Output™ Vrsta baterije MHB8	073810 MHB8
Garnitura akumulatora High Output™ Tip baterije M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Garnitura akumulatora High Output™ tip M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-Ion System M18B4 Vrsta baterije MB18	073827 MB18
Litij-ionski akumulator High Output™ Vrsta baterije MHB12	073811 MHB12
Li-Ionski sustav M18B4 Vrsta baterije MB18	073816 MB18
Garnitura akumulatora High Output™ tip M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Litij-ionski akumulator High Output™ Vrsta baterije MHB55	073809 MHB55