

## Uredski stol s s električnim podešavanjem visine, širina: 1600mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	974024 1600
GTIN	2050002050778
Razred artikla	91Q

### Opis

#### Izvedba:

Uredski stol s elektromotornim podešavanjem visine putem upravljačkog elementa. Osnovna konstrukcija od praškasto lakiranog, zavarenog čeličnog okvira. Prihvat stolne ploče izravnim pričvršćivanjem vijcima na okvir i dva asimetrično raspoređena nosača profila. Podnožje u cijelom prostoru za noge nema prečke te se time može ispod njega pogurati ormar s ladicama s kotačićima do visine od 560 mm. Brzina kretanja podešavanja visine 38 mm / s (bez opterećenja). Buka ispod 50 dB. Pričvrtni element s podesivim klizačem za podešavanje visine od 10 mm. Uključuje zaštitu od sudara putem uređaja za mjerenje otpora. Melaminska stolna ploča s dekorativnom površinom, debljine 25 mm.

#### Standard:

DIN EN 527-1/-2/-3 für Grundkonstruktion, DIN 60335-1 elektr. Sicherheit.

#### Lakiranje:

**Dekoratívna ploča stola dostupna u 5 boja:** kraljevski javor, prirodni hrast, svijetlo siva, biserno bijela, metalno siva.

**Postolje dostupno u 3 boje:** čista bijela, aluminijska srebrna, metalno siva.

#### Napomena:

Stolna ploča u metalno sivoj boji nije preporučljiva zbog snažne refleksije.

**Sljedeći dekori dostupni su samo do 31. 7. 2023.:** bukva, jasen, javor, orah.

### Tehnički opis

Područje podešavanja visine	650 - 1300 mm
Težina	60 kg

Radna ploča debljina	25 mm
maksimalna nosivost	70 kg
širina	1600 mm
Dubina	800 mm
Izvedba	električno podešavanje visine
Izvedba podešavanja visine	električno
Debljina pločica	25 mm
Odabir boje	Metal: čista bijela, aluminijско siva, metalno siva
Odabir boje	Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast
Vrsta proizvoda	Uredski stol