

**Zaštitna kaciga EVO® VISTAlens® Dualswitch™, boja: WHITE****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	097861 WHITE
GTIN	5038428409827
Razred artikla	09W

Opis**Izvedba:**

Zaštitna kaciga nudi kombinaciju EVO® Vista® tehnologije nadnaočale-kaciga i inovativne Dualswitch™ sistematike remena za bradu. Sila otpuštanja remena za bradu dizajnirana je u skladu s EN397 i EN12492. Zahvaljujući višestrukim prevlakama, integrirane nadnaočale nude zaštitu od UV zračenja, otpornost na ogrebotine i zaštitu protiv zamagljivanja. Zahvaljujući podesivim okretnim krakovima, nadnaočale se lako mogu uvući i izvući iz kacige ako je potrebno. Svojom unutarnjom, kompaktnom EPP zaštitom (ekspandirani polipropilen), zaštitna kaciga jamči zaštitu od bočnih udara u skladu s EN12492, kao i optimiziranu ventilaciju kacige. Istodobno, zahvaljujući odobrenju EN50365, kaciga se također može koristiti za električne radove.

- **Pojas sa 6 točaka.**
- **Prihvat Euro-Slot od 30mm.**
- **Znojnik od pamuka s PU prevlakom.**
- **S okretnim zatvaračem.**
- **Reflektirajući elementi za povećanu vidljivost.**

Upotreba:

Industrija, građevinarstvo, montaža, elektroinstalaterski radovi.

Standard:

EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170

Tehnički opis

Veličina	53 - 64 cm
Prevlaka stakla	otporno na ogrebotine
Prevlaka stakla	bez zamagljivanja
Težina	580 g
Podešavanje širine	Okretni zatvarač
Boja	bijela
Materijal stakla naočala	polikarbonat
Oznaka stakla	2C-1,2 JSP 1 FTKN
Svojstva kacige	Zaštita od bočne deformacije
Svojstva kacige	Zaštita od prskanja tekućeg metala
Svojstva kacige	Električna izolacija
Svojstva kacige	Zaštitno djelovanje do -30 °C
Materijal kacige	ABS
Standard	DIN EN 50365
Standard	DIN EN 12492
Standard	DIN EN 397
Vrsta proizvoda	Zaštitna kaciga

Pribor

Remen za bradu tip 2P	097843 2P
Zaštita za potiljak EVO® boja GREY	097834 GREY