

**Uredski stol, širina: 1600mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	974042 1600
GTIN	2050002050792
Razred artikla	91Q

**Opis****Izvedba:**

Udobni uredski stol s postupnim **podešavanjem visine** (raspon podešavanja **680 – 820 mm**). Stabilno podnožje s poprečnim okvirom. Noge izrađene od čeličnih cijevi od 2 mm, 50/50 mm, kvadratnog oblika. Spojen s krutim okvirom. Optimalna sloboda nogu zahvaljujući ergonomski uređenom okviru. Melaminska stolna ploča s dekorativnom površinom, debljine 25 mm.

**Lakiranje:**

**Dekoratívna ploča stola dostupna u 5 boja:** kraljevski javor, prirodni hrast, svijetlo siva, biserno bijela, metalno siva.

**Postolje dostupno u 3 boje:** čista bijela, aluminijska srebrna, metalno siva.

**Napomena:**

Stolna ploča u metalno sivoj boji nije preporučljiva zbog snažne refleksije.

**Sljedeći dekori dostupni su samo do 31. 7. 2023.:** bukva, jasen, javor, orah.

**Tehnički opis**

Područje podešavanja visine	680 - 820 mm
Dubina	800 mm
širina	1600 mm
Radna ploča debljina	25 mm
Oblik ploče	Pravokutnik

Izvedba podešavanja visine	mehaničko
Debljina pločica	25 mm
Odabir boje	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Odabir boje	Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast
Vrsta proizvoda	Uredski stol