

Uredski stol, širina: 2000mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	974042 2000
GTIN	2050002053502
Razred artikla	91Q

Opis

Izvedba:

Udobni uredski stol s postupnim **podešavanjem visine** (raspon podešavanja **680 – 820 mm**). Stabilno podnožje s poprečnim okvirom. Noge izrađene od čeličnih cijevi od 2 mm, 50/50 mm, kvadratnog oblika. Spojen s krutim okvirom. Optimalna sloboda nogu zahvaljujući ergonomski uređenom okviru. Melaminska stolna ploča s dekorativnom površinom, debljine 25 mm.

Lakiranje:

Dekoratívna ploča stola dostupna u 5 boja: kraljevski javor, prirodni hrast, svijetlo siva, biserno bijela, metalno siva.

Postolje dostupno u 3 boje: čista bijela, aluminijska srebrna, metalno siva.

Napomena:

Stolna ploča u metalno sivoj boji nije preporučljiva zbog snažne refleksije.

Sljedeći dekori dostupni su samo do 31. 7. 2023.: bukva, jasen, javor, orah.

Tehnički opis

Područje podešavanja visine	680 - 820 mm
širina	2000 mm
Dubina	800 mm
Oblik ploče	Pravokutnik
Radna ploča debljina	25 mm

Izvedba podešavanja visine	mehaničko
Debljina pločica	25 mm
Odabir boje	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Odabir boje	Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast
Vrsta proizvoda	Uredski stol