

Ormar s ladicama na kotačićima, broj ladica: 3**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	974171 3
GTIN	2050002053618
Razred artikla	91Q

Opis**Izvedba:**

Ormar s ladicama na kotačićima **600 mm dubine** od drvenog melamina. Metalne ladice s drvenim frontama i bočnim pristupom. Gornja ladica s plastičnom posudom za pisači pribor. Uključuje bravu. Uvučeni i kočeni kotačići za mekane podloge. 3 ladice (visina fronte 50, 100 i 300 mm). Uključuje jednu košaricu s vješalicom u najnižoj ladici.

Plasman:

Visina fronte ladica mm: 50, 100, 300

Lakiranje:

Dekor u 5 boja: kraljevski javor, prirodni hrast, svijetlo siva, biserno bijela, metalno siva. Mogućnost različitih konfiguracija boja za korpus i fronte.

Napomena:

Sljedeći dekori dostupni su samo do 31. 7. 2023.: bukva, jasen, javor, orah.

Tehnički opis

Postojeća zdjelica za pisači pribor	da
Materijal za prednjicu ladice	drvo
Vrsta drške	bočni zahvat

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	ne
Moguća zamjena za umetak za zatvaranje	ne
Broj ladica	3
gornja ladica sa zdjelicom za pisači pribor	da
mobilno	da
Izvedba ključa	Sklopivi ključ
Materijala korpusa	melamin-drvo
Mogućnost individualne promijene broja za zaključavanje	ne
Broj visećih registratora	1
Materijal za korpus ladice	Metal
Visina	511 mm
Dubina	600 mm
širina	432 mm
Kotačići	4 valjka bez kočnica
Odabir boje	Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast
Vrsta proizvoda	Uredski ormar s ladicama na kotačićima