

**Ormar s ladicama na kotačićima, broj ladica: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	974171 4
GTIN	2050002053625
Razred artikla	91Q

**Opis****Izvedba:**

Ormar s ladicama na kotačićima **600 mm dubine** od drvenog melamina. Metalne ladice s drvenim frontama i bočnim pristupom. Gornja ladica s plastičnom posudom za pisaći pribor. Uključuje bravu. Uvučeni i kočeni kotačići za mekane podloge. 4 ladice (visina fronte 50, 100, 150 i 160 mm).

**Plasman:**

Visina fronte ladica mm: 50, 100, 150, 160

**Lakiranje:**

**Dekor u 5 boja:** kraljevski javor, prirodni hrast, svijetlo siva, biserno bijela, metalno siva. Mogućnost različitih konfiguracija boja za korpus i fronte.

**Napomena:**

**Sljedeći dekori dostupni su samo do 31. 7. 2023.:** bukva, jasen, javor, orah.

**Tehnički opis**

Materijal za korpus ladice	Metal
Broj ladica	4
Mogućnost individualne promijene broja za zaključavanje	ne

Izvedba ključa	Sklopivi ključ
Materijala korpusa	melamin-drvo
Materijal za prednjicu ladice	drvo
Kotačići	4 valjka bez kočnica
širina	432 mm
Vrsta drške	bočni zahvat
Visina	511 mm
Postojeća zdjelica za pisači pribor	da
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	ne
Dubina	600 mm
Moguća zamjena za umetak za zatvaranje	ne
gornja ladica sa zdjelicom za pisači pribor	da
mobilno	da
Odabir boje	Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast
Vrsta proizvoda	Uredski ormar s ladicama na kotačićima