

Gornji ormar s kliznim vratima, širina: 1200mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	974216 1200
GTIN	2050002053694
Razred artikla	91Q

Opis**Izvedba:**

Ormar s kliznim vratima od drveta sa srednjom stijenkom i 4 drvene police (2 lijevo i 2 desno), debljine 25 mm, u rasteru od 32 mm. Ormar sa stabilnom vidljivom stražnjom stijenkom. Isporuka uključuje i savitljivu ručku u metalno sivoj boji. Cilindrična brava s 2 ključa.

Odgovara:

Sideboard br. 974211 i br. 974212, ovisno o širini.

Lakiranje:

Dekor u 5 boja: kraljevski javor, prirodni hrast, svijetlo siva, biserno bijela, metalno siva.

Napomena:

Sljedeći dekori dostupni su samo do 31. 7. 2023.: bukva, jasen, javor, orah.

Tehnički opis

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	ne
Korisna visina	1102 mm
Mogućnost individualne promijene broja za zaključavanje	ne
Dubina	450 mm

Visina	1152 mm
Broj polica	4
kompatibilan sa sustavom zaključavanja	ne
Težina	98 kg
širina	1200 mm
Izvedba	Gornji ormarić
Podešavanje visine u rasteru	32 mm
Odabir boje	Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast
Vrsta proizvoda	Uredski ormar