

Ormar za registratore, širina: 800mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	974221 800
GTIN	2050002053717
Razred artikla	91Q

Opis**Izvedba:**

Drveni ormar s vratima na šarkama, s 4 metalne police, debljine 25 mm, u rasteru od 32 mm, daje visinu jednaku visini 5 registratora u okomitom položaju. Ormar sa stabilnom vidljivom stražnjom stijenkom. Isporuka uključuje i savitljivu ručku u metalno sivoj boji. Čelično podnožje visine 30 mm, uvijek u metalno sivoj boji, uključuje vijke za podešavanje visine. Cilindrična brava s 2 ključa.

Lakiranje:

Dekor u 5 boja: kraljevski javor, prirodni hrast, svijetlo siva, biserno bijela, metalno siva.

Napomena:

Sljedeći dekori dostupni su samo do 31. 7. 2023.: bukva, jasen, javor, orah.

Tehnički opis

širina	800 mm
Visina	1931 mm
Mogućnost individualne promijene broja za zaključavanje	ne
Dubina	450 mm
Korisna visina	1851 mm

kompatibilan sa sustavom zaključavanja	ne
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	ne
Težina	113 kg
Broj polica	4
Oblik drške	Drška u obliku luka
Podešavanje visine u rasteru	32 mm
Odabir boje	Dekor: metalno siva, svijetlosiva, biserno bijela, javor, prirodni hrast
Vrsta proizvoda	Uredski ormar