

Nadogradni regal za male spremnike širina 1000 mm, dubina: 500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	983210 500
GTIN	4004514227539
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

Profilni okvir u obliku slova T i rešetkaste police, pocinčane, rešetka 30×30 mm, potporna šipka 25×2 mm. S **maksimalnom nosivosti police od 150 kg po rešetkastoj polici**. Skladišne razine podesive u rasteru od 25 mm. Prihvatna posuda visine 83 mm (volumen osnovnog regala 37 l / nadogradnog regala 34 l). Brza montaža zahvaljujući jednostavnoj izvedbi priključaka. Mogućnost korištenja s obje strane.

Opterećenje polja: 1300 kg.

Opis:

Ugradbene mjere: nazivna dubina + 36 mm.

Upotreba:

Za skladištenje malih spremnika. Izravno istjecanje tekućina kroz rešetkaste police u čvrstu zavarenu prihvatnu posudu.

Standard:

Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Dio isporuke:

4 rešetkaste police, 1 pokrovna polica, 1 prihvatna posuda.

Napomena:

Dodatne rešetkaste police možete pronaći u našoj internetskoj trgovini pod br. 983212 vel. 500. Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Područje primjene	Regal za opasne tvari
Visina	2000 mm
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina	1006 mm
Broj polica	4
Oznaka proizvođača	Police za male spremnike
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	150 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Materijal	pocinčano
Skladištenje	Skladištenje zapaljivih materijala dozvoljeno
Skladištenje	Skladištenje, klasa ugrožavanja voda 1-3
Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Vrsta proizvoda	Police za male spremnike

Pribor

Dno od mrežaste rešetke tip 500	983212 500
---------------------------------	------------