



## Automatska maska za varenje 3M™ Speedglas™ G5-02, boja: BLACK



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	097911 BLACK
GTIN	4054596717886
Razred artikla	040

### Opis

#### Izvedba:

Automatska maska za varenje **Speedglas™ G5-02** opremljena je prvom **zakrivljenom kazetom za zaštitu od bljeskanja** u svijetu. Tako filter za varenje može pratiti zakrivljeni oblik glave i omogućiti **maksimalno široko vidno polje s uskim dizajnom maske**. **Natural Colour tehnologija** za izvrsnu percepciju boja, omogućuje maksimalnu kontrolu svjetlosnog luka tijekom postupka varenja. **Razina svjetlosti od 2,5** omogućuje posebno dobru vidljivost za srednju obradu. Izbornik jednostavan za korištenje, aplikacija **3M Connected Equipment**, koja pomaže u postavljanju ispravnih postavki kao i uobičajene značajke vrhunske opreme 3M™ Speedglas™ automatske maske za varenje upotpunjuju sliku.

**Tamni stupnjevi zaštite:** 8 – 12.

**Stupanj svjetline:** 2,5. S litijском baterijom od 3 V (vijek trajanja 1500 sati).

**Vidno polje filtra za varenje:** 76 × 150 mm.

#### Standard:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

#### Dio isporuke:

Automatska maska za varenje G5-02, uključuje krpu za čišćenje i torbu za pohranu.

Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno: 0,1 ms

Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo: 50 - 1000 ms

### Tehnički opis

Vrijeme prebacivanja sa svjetlo na tamno	0,1 ms
Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo	50 - 1000 ms
Boja	crna
Vrsta proizvoda	Maska za varenje

---

## Pribor

Set prednjih vanjskih stakala, 5-dijelni (otporne na ogrebotine) G5-02 tip G5-02	098011 G5-02
Set prednjih unutarnjih stakala, 2-dijelni G5-02 tip G5-02	098013 G5-02
Prednji pokrov G5-02 tip G5-02	098010 G5-02
Kazeta za zaštitu od bljeskanja (uklj. unutarnja i vanjska prednja stakla) G5-02 tip G5-02	098012 G5-02