

Garant

Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 8/04mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268113 8/04
GTIN	4062406583996
Razred artikla	21P

Tehnički opis

Korisna dubina T	1,1 mm
Ø drške D _s	8 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	5,2 mm
Veličina pločice	4 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 04T0..
Širina vrata L ₄	4 mm
Ukupna duljina L	57 mm
ISO kod držača	E08X SDQCR/L04
Udaljenost vrha od osi	2,6 mm
Duljina glave L ₁	26 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 26	269028 26
---	-----------