

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, desno, Ø drške / veličina pločice: 8/03mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268110 8/03
GTIN	4062406583965
Razred artikla	21P

Tehnički opis

Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Veličina pločice	3 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 13
ISO kod držača	E08X SCLCR/L03
Duljina glave L_1	26 mm
Minimalni Ø predbušnja D_{min}	5 mm
Ø drške D_s	8 mm
Ukupna duljina L	57 mm
Udaljenost vrha od osi	2,5 mm
Širina vrata L_4	4 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0301..
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 13

269028 13