

Garant

Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 8/03mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268111 8/03
GTIN	4062406583972
Razred artikla	21P

Tehnički opis

Veličina pločice	3 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	5 mm
Duljina glave L_1	26 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Udaljenost vrha od osi	2,5 mm
ISO kod držača	E08X SCLCR/L03
Ø drške D_s	8 mm
Ukupna duljina L	57 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 13
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0301..
Širina vrata L_4	4 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevo
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 13

269028 13