

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, desno, Ø drške / veličina pločice: 8/04mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268112 8/04
GTIN	4062406583989
Razred artikla	21P

**Tehnički opis**

Udaljenost vrha od osi	2,6 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Veličina pločice	4 mm
Ø drške $D_s$	8 mm
Korisna dubina T	1,1 mm
ISO kod držača	E08X SDQCR/L04
Minimalni Ø prebušenja $D_{min}$	5,2 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	107,5 stupanj
Duljina glave $L_1$	26 mm
Širina vrata $L_4$	4 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 04T0..
Ukupna duljina L	57 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 26	269028 26
---	-----------