

Garant

Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 8/04mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268115 8/04
GTIN	4062406584115
Razred artikla	21P

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Korisna dubina T	1,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 04T0..
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	5,6 mm
Ø drške D_s	8 mm
Duljina glave L_1	26 mm
Udaljenost vrha od osi	3 mm
Veličina pločice	4 mm
ISO kod držača	E08X SDUCR/L04
Ukupna duljina L	57 mm
Širina vrata L_4	4 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevo
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 26	269028 26
---	-----------