

Garant

Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, desno, Ø drške / veličina pločice: 8/04mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268114 8/04
GTIN	4062406584009
Razred artikla	21P

Tehnički opis

Duljina glave L_1	26 mm
ISO kod držača	E08X SDUCR/L04
Ø drške D_s	8 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	5,6 mm
Širina vrata L_4	4 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 04T0..
Korisna dubina T	1,5 mm
Ukupna duljina L	57 mm
Udaljenost vrha od osi	3 mm
Veličina pločice	4 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje