

Garant**Držać za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, desno, Ø drške / veličina pločice: 8/05mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268116 8/05
GTIN	4062406584122
Razred artikla	21P

Tehnički opis

Duljina glave L_1	26 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
ISO kod držača	E08X SVJCR/L05
Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
Udaljenost vrha od osi	2 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0501..
Širina vrata L_4	4 mm
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	5,5 mm
Ukupna duljina L	57 mm
Ø drške D_s	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 26

269028 26