

Garant

Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 8/05mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268119 8/05
GTIN	4062406584153
Razred artikla	21P

Tehnički opis

Širina vrata L_4	6 mm
Ukupna duljina L	57 mm
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	9,2 mm
ISO kod držača	E08X SVXCR/L05
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0501..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Udaljenost vrha od osi	5 mm
Duljina glave L_1	26 mm
Korisna dubina T	3 mm
Veličina pločice	5 mm
Ø drške D_s	8 mm
Kut rezne oštrice κ	113 stupanj
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevo
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 26	269028 26
---	-----------