

**Garant**

**Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, desno, Ø drške / veličina pločice: 8/05mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268118 8/05
GTIN	4062406584146
Razred artikla	21P

**Tehnički opis**

Korisna dubina T	3 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	26 mm
Ukupna duljina L	57 mm
ISO kod držača	E08X SVXCR/L05
Ø drške D <sub>s</sub>	8 mm
Kut rezne oštrice κ	113 stupanj
Veličina pločice	5 mm
Minimalni Ø prebušenja D <sub>min</sub>	9,2 mm
Širina vrata L <sub>4</sub>	6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0501..
Udaljenost vrha od osi	5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 26	269028 26
---	-----------