

Garant

Držak za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 8/05mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268117 8/05
GTIN	4062406584139
Razred artikla	21P

Tehnički opis

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	5,5 mm
Kut rezne oštrice κ	142 stupanj
Udaljenost vrha od osi	2 mm
Ø drške D_s	8 mm
Ukupna duljina L	57 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0501..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Duljina glave L_1	26 mm
ISO kod držača	E08X SVJCR/L05
Širina vrata L_4	4 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevo
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držak za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 26

269028 26