

Garant

Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, desno, Ø drške / veličina pločice: 8/05mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268120 8/05
GTIN	4062406584160
Razred artikla	21P

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0501..
Ukupna duljina L	57 mm
ISO kod držača	E08X SVLCR/L05
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	9,2 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Udaljenost vrha od osi	5 mm
Duljina glave L_1	26 mm
Korisna dubina T	3 mm
Širina vrata L_4	6 mm
Ø drške D_5	8 mm
Veličina pločice	5 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 26	269028 26
---	-----------