

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, desno, Ø drške / veličina pločice: 8/05mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268122 8/05
GTIN	4062406584184
Razred artikla	21P

**Tehnički opis**

Duljina glave $L_1$	26 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	9,2 mm
Ukupna duljina L	57 mm
Širina vrata $L_4$	6 mm
Korisna dubina T	3 mm
Ø drške $D_s$	8 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0501..
Udaljenost vrha od osi	5 mm
Veličina pločice	5 mm
ISO kod držača	E08X SV95CR/L05
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 26	269028 26
---	-----------