

Garant

Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 8/05mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268121 8/05
GTIN	4062406584177
Razred artikla	21P

Tehnički opis

Širina vrata L_4	6 mm
Ø drške D_s	8 mm
ISO kod držača	E08X SVLCR/L05
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0501..
Ukupna duljina L	57 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Korisna dubina T	3 mm
Udaljenost vrha od osi	5 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	9,2 mm
Duljina glave L_1	26 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Veličina pločice	5 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevo
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 26	269028 26
---	-----------