

Garant

Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 8/05mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268125 8/05
GTIN	4062406584214
Razred artikla	21P

Tehnički opis

Ø drške D_s	8 mm
Širina vrata L_4	6 mm
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
Korisna dubina T	3,5 mm
Veličina pločice	5 mm
Duljina glave L_1	26 mm
Udaljenost vrha od osi	5,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	10,2 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0501..
Ukupna duljina L	57 mm
ISO kod držača	E08X SVVCR/L05
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 26	269028 26
---	-----------