

● INNOVATEST®

Uređaj za ispitivanje tvrdoće Rockwell FENIX, tip: 300RS**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	495071 300RS
GTIN	2050002068001
Razred artikla	49G

Opis**Izvedba:**

Uređaji za ispitivanje tvrdoće po Rockwell-u, vrlo visoke preciznosti. Kruti okvir uređaja i za upotrebu u radionici. Veliki zaslon u boji osjetljiv na dodir od 6,5 cola. Lako razumljivo korisničko sučelje s unutarnjim i vanjskim opcijama za pohranu podataka. Djelovanje ispitnog opterećenja u zatvorenom regulacijskom krugu (**stanica opterećenja, Closed Loop System**).

Standard:

DIN EN ISO 6508, ASTM E-18 i ISO 2039/1.

Dio isporuke:

Ploča za usporedbu tvrdoće HRC s rešetkom. Osnovna oprema spremna za rad: Rockwell konus 120°, stol za odlaganje ravni Ø = 80 mm, Rockwell konusni držač 1/16 cola. Uključujući ambalažu za transport.

Napomena:

Isporuka će se obračunati zasebno. Za kalibriranje od potrebnih faza i postupaka opterećenja obratite se stručnom savjetniku. Daljnji pribor kao podloge za prizmu na upit.

Tehnički opis

Predopterećenje ispitna snaga	3; 10 kg
Duljina	580 mm

Prihvat	USB-2
Glavno opterećenje ispitna snaga	15, 30, 45, 60, 100, 150 kg
Prikaz	Zaslon osjetljiv na dodir od 6,5 cola
Rockwell skale	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalna visina uzoraka	240 mm
Rukovanje	poluautomatsko
Opskrba energijom	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A
Visina	770 mm
Težina	115 kg
maksimalna širina uzoraka	250 mm
širina	270 mm
Postupak ispitivanja	Rockwell / Super-Rockwell
Očitavanje	1 HR
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Uređaj za ispitivanje tvrdoće