



ECO držač za rovašenje univerzalni, veličina drške: 16Xmm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290041 16X
GTIN	4030741881190
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Konvencionalna uporaba.

Univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.

Napomena:

Potrebno je namjestiti visinu vrha.

Tehnički opis

Širina drške	16 mm
za širinu nazubljenog kotačića b	8 mm
za \varnothing nazubljenog kotačića d_1	20 mm
za \varnothing provrta nazubljenog kotačića d_2	6 mm
Radno područje	10 - 110 mm
Visina drške	16 mm
Klin	299911 3
Smjer rezanja	lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića	RBR 2xBL
za profil nazubljenog kotačića	RBL 2xBR
za profil nazubljenog kotačića	RAA 2xAA

za profil nazubljenog kotačića	RBR 1×BL
za profil nazubljenog kotačića	RGE45° BL/BR45°
Vrsta proizvoda	Alat za nazubljivanje

Pribor

ECO garnitura držača za rovašenje tip 16	290050 16
--	-----------