

**Produžni kabel s utičnicama IP44, broj utičnica: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081169 5
GTIN	4007123647576
Razred artikla	08B

Opis**Izvedba:**

S osvijetljenim sigurnosnim prekidačem i utičnicama zakrenutim za 45°. 3500 W (16 A) nazivna snaga.

Utičnice zaštićene od prskajuće vode sa samozatvaraj. poklopcima i brtvenim prstenima. Plastično kućište, otporno na udarce i na lom s čvrstim lukom za vješanje.

S utičnicama za **zemlje F, B, PL i CZ.**

Duljina kabela: 2 m

Tehnički opis

prikladno za zemlje	F/ B/ PL/ CZ
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Broj utičnica 230 V/16 A	5
Vrsta utikača, ulaz	E
Broj utičnica	5
Duljina letvice	520 mm

Struktura kabla	3G1,5
Razred kabla	H07RN-F
Duljina kabela	2 m
Vrsta proizvoda	Letvica s utičnicama