

**Garant****Softverska opcija za CM1, tip: PRO****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	499252 PRO
GTIN	4062406581343
Razred artikla	41Q

**Opis****Izvedba:**

Softverska opcija za mjerenje hrapavosti iz parametra hrapavosti od Rz 1 ili Ra 0,3. Jednostavno i intuitivno upravljanje. Određivanje hrapavosti, valovitosti i primarnog profila. Procjena svih parametara prema ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049.

- **Automatski odabir granične vrijednosti valne duljine filtra (Cut-off) i mjerne duljine prema ISO 4288 i ISO 3274.**
- **Parametri procjene mogu se dobiti s obostranim granicama tolerancije i zahvata.**
- **Može se naknadno ugraditi u uređaje s godinom proizvodnje od 11/2020.**

Uključujući procjenu i prikaz svih parametara i grafikona prema ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO 10049. Područje procjene može se pojedinačno pomicati duž duge mjerne duljine (uz istodobno ponovno izračunavanje svih parametara).

Profili za procjenu omogućuju (proširene) postavke granične valne duljine filtra i mijenjanje vrsta filtara koji nisu definirani u standardu.

**Dodatni pribor:**

Ticala za ispitivanje hrapavosti br. 499273 i 499275, etalon za ispitivanje hrapavosti 499580.

**Napomena:**

Tehnička podrška i obuka na upit.

**Tehnički opis**

Serijski broj	CM1
Vrsta proizvoda	Softver

