

Garant UNILINE

UNI Panel, tip: S**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955440 S
GTIN	4062406583286
Razred artikla	9GC

Opis**Izvedba:**

Tanak stup izrađen od čeličnog lima, dvostrani. S dvostranom perforiranom stijenkom \square 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane stijenke te Easyfix kuka i držača. Stabilna osnovna ploča antracit boje omogućuje jednostavno postavljanje i premještanje.

Lakiranje:

Dvobojno, **praškasto lakirano**, srebrne boje u kombinaciji s antracit bojom RAL 7016. **Bez mogućnosti konfiguracije.**

Napomena:

Ploču za označavanje pronaći ćete pod br. 955442 –955444. Prikladne piktograme (za razne namjene) za ploče za označavanje pronaći ćete pod br. 955474.

Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Visina: 1375 mm

Dubina: 380 mm

širina: 300 mm

Nosivost: 30 kg

Težina: 17 kg

Tehnički opis

Seriya	Panel
Dubina	380 mm
širina	300 mm
Visina	1375 mm
Nosivost	30 kg
Težina	17 kg
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Vrsta proizvoda	Stalak za ploču za alat