


Garant UNILINE

UNI Panel, tip: L**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955440 L
GTIN	4062406583309
Razred artikla	9GC

Opis**Izvedba:**

Tanak stup izrađen od čeličnog lima, dvostrani. S dvostranom perforiranom stijenkom \square 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane stijenke te Easyfix kuka i držača. Stabilna osnovna ploča antracit boje omogućuje jednostavno postavljanje i premještanje.

Lakiranje:

Dvobojno, **praškasto lakirano**, srebrne boje u kombinaciji s antracit bojom RAL 7016. **Bez mogućnosti konfiguracije.**

Napomena:

Identifikacijske table pronaći ćete pod br. 955443 –955444. Prikladne piktograme (za razne namjene) za ploče za označavanje pronaći ćete pod br. 955474.

Tehnički opis

Nosivost	30 kg
širina	610 mm
Serijski	Panel
Težina	45 kg

Visina	2165 mm
Dubina	440 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Vrsta proizvoda	Stalak za ploču za alat