


Garant UNILINE

UNI Wall stacionarni, tip: M**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955450 M
GTIN	4062406584597
Razred artikla	9GC

Opis**Izvedba:**

Vrlo stabilan stup s dvostrukim zidovima od čeličnog lima, perforirane stijenke koje se mogu koristiti s obje strane □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane stijenke i kuka te držača Easyfix. Stabilna osnovna ploča antracit boje omogućuje jednostavno postavljanje i premještanje.

Lakiranje:

Dvobojno, **praškasto lakirano**, srebrne boje u kombinaciji s antracit bojom RAL 7016. **Bez mogućnosti konfiguracije.**

Napomena:

Nastavak za označavanje pronaći ćete pod br. 955453. Prikladne piktograme (za razne namjene) za nastavak za označavanje pronaći ćete pod br. 955474.

Tehnički opis

Visina	1920 mm
širina	600 mm
Nosivost	75 kg
Korisna širina	600 mm

Dubina	750 mm
Seriya	Wall
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Vrsta proizvoda	Stalak za ploču za alat