

Garant UNI LINE

Set kotača za UNI Line 4-dijelni, tip: 1**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955459 1
GTIN	4062406584702
Razred artikla	9GC

Opis**Izvedba:**

Kotači Ø 125 mm. Idealno za neravne podloge. Zaštita sprječava zaustavljanje kotačića. Optimalan mirniji rad zbog visokovrijednog kugličnog ležaja. S neprozirnom poliuretanskom oblogom, minimalnim otporom kod kotrljanja i niskom razinom buke u vožnji. Nosivost po kotaču: 200 kg. Maksimalna nosivost pri upotrebi 4 kotača: 600 kg.

Dio isporuke:

2 zakretna kotačića i 2 zakretna kotačića sa zaustavnim kočnicama za kotač i okretni vijenac. Uključujući materijal za pričvršćivanje.

Lakiranje:

Pocinčano, bez mogućnosti konfiguracije.

Visina: 150 mm

Ugradbena visina: 150 mm

Ø kotača: 125 mm

Nosivost po komadu: 200 kg

Tehnički opis

Nosivost po komadu	200 kg
Visina	150 mm
Ugradbena visina	150 mm
Ø kotača	125 mm

Vrsta proizvoda

Kotač