


Garant UNILINE

**UNI Tower stacionarni U-oblik, tip: M****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955460 M
GTIN	4062406584665
Razred artikla	9GC

**Opis****Izvedba:**

Reprezentativni, modularni sustav za izravan pristup radnim materijalima i brze vizualizacije informacija. Slobodno se može konfigurirati zahvaljujući širokom rasponu dodatne opreme i savršenoj kompatibilnosti sa sustavom Easyfix. Može se koristiti varijabilno i univerzalno za različite primjene i konfiguracije, npr. za implementaciju 5S, izdavanje materijala za prvu pomoć, materijala za čišćenje, alata, informacija itd.

Svestrano, unutra i vani s perforiranim stijenkama  $\square$  9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane stijenke i kuka te držača Easyfix. Brzo vidljiv u proizvodnom području zahvaljujući opcionalnim signalnim nastavcima u različitim bojama. Opcionalna vrata koja se mogu zaključati nude mogućnost sigurne pohrane. U-oblik: 2 bočne stijenke za stražnju stijenku. Ugradnja u ladice moguća samo u M veličini. Po Toweru se može ugraditi najviše 1 blok ladica.

**Lakiranje:**

Dvobojno, **praškasto lakirano**, srebrne boje u kombinaciji s antracit bojom RAL 7016. **Bez mogućnosti konfiguracije.**

**Napomena:**

Pribor kao što su nastavci, piktogrami, police, ladice, vrata i pomične ručke pronaći ćete pod br. 955474 - 955499.

**Tehnički opis**

Težina	85 kg
širina	720 mm
Korisna širina	540 mm
Korisna dubina	510 mm
Visina	1920 mm
Nosivost	150 kg
Serija	Tower
Dubina	750 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Podšavanje visine u rasteru	37
Vrsta proizvoda	Perforirani toranj