


Garant UNILINE

UNI Tower stacionarni H-oblik, tip: M**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955461 M
GTIN	4062406584689
Razred artikla	9GC

Opis**Izvedba:**

Reprezentativni, modularni sustav za izravan pristup radnim materijalima i brze vizualizacije informacija. Slobodno se može konfigurirati zahvaljujući širokom rasponu dodatne opreme i savršenoj kompatibilnosti sa sustavom Easyfix. Može se koristiti varijabilno i univerzalno za različite primjene i konfiguracije, npr. za implementaciju 5S, izdavanje materijala za prvu pomoć, materijala za čišćenje, alata, informacija itd.

Svestrano, unutra i vani s perforiranim stijenkama \square 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane stijenke i kuka te držača Easyfix. Brzo vidljiv u proizvodnom području zahvaljujući opcionalnim signalnim nastavcima u različitim bojama. Opcionalna vrata koja se mogu zaključati nude mogućnost sigurne pohrane. H-oblik: 2 bočne stijenke sa srednjom poprečnom pločom. Police i vrata mogu se ugraditi na prednju i stražnju stranu. Nije moguća ugradnja u ladice.

Lakiranje:

Dvobojno, **praškasto lakirano**, srebrne boje u kombinaciji s antracit bojom RAL 7016. **Bez mogućnosti konfiguracije.**

Napomena:

Pribor kao što su nastavci, piktogrami, police, ladice, vrata i pomične ručke pronaći ćete pod br. 955474 - 955499.

Tehnički opis

Korisna širina	540 mm
Seriya	Tower
Nosivost	150 kg
Dubina	750 mm
širina	720 mm
Korisna dubina	2 × 255 mm
Težina	85 kg
Visina	1920 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Podešavanje visine u rasteru	37
Vrsta proizvoda	Perforirani toranj