


Garant UNILINE

UNI Wall pokretni, tip: M**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955451 M
GTIN	4062406584719
Razred artikla	9GC

Opis**Izvedba:**

Vrlo stabilan stup s dvostrukim zidovima od čeličnog lima, perforirane stijenke koje se mogu koristiti s obje strane □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane stijenke i kuka te držača Easyfix. Stabilna osnovna ploča antracit boje omogućuje jednostavno postavljanje i premještanje. S 4 zakretna kotačića, Ø 125 mm, 2 imaju kočnicu.

Lakiranje:

Dvobojno, **praškasto lakirano**, srebrne boje u kombinaciji s antracit bojom RAL 7016. **Bez mogućnosti konfiguracije.**

Napomena:

Nastavak za označavanje pronaći ćete pod br. 955453. Prikladne piktograme (za razne namjene) za nastavak za označavanje pronaći ćete pod br. 955474.

Tehnički opis

širina	600 mm
Visina	2067 mm
Serija	Wall
Ø kotača	125 mm

Korisna širina	600 mm
Dubina	750 mm
Nosivost	75 kg
Težina	69 kg
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Vrsta proizvoda	Stalak za ploču za alat

Pribor

Set kotača za UNI Line 4-dijelni tip 1	955459 1
UNI Wallstacionarni tip M	955450 M