


Garant UNILINE

UNI Tower pokretni U-oblik, tip: L**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955462 L
GTIN	4062406584733
Razred artikla	9GC

Opis**Izvedba:**

Reprezentativni, modularni sustav za izravan pristup radnim materijalima i brze vizualizacije informacija. Slobodno se može konfigurirati zahvaljujući širokom rasponu dodatne opreme i savršenoj kompatibilnosti sa sustavom Easyfix. Može se koristiti varijabilno i univerzalno za različite primjene i konfiguracije, npr. za implementaciju 5S, izdavanje materijala za prvu pomoć, materijala za čišćenje, alata, informacija itd.

Svestrano, unutra i vani s perforiranim stijenkama \square 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane stijenke i kuka te držača Easyfix. Brzo vidljiv u proizvodnom području zahvaljujući opcionalnim signalnim nastavcima u različitim bojama. Opcionalna vrata koja se mogu zaključati nude mogućnost sigurne pohrane. S 4 zakretna kotačića, Ø 125 mm, 2 imaju kočnicu.

U-oblik: 2 bočne stijenke za stražnju stijenku. Ugradnja u ladice moguća samo u M veličini. Po Toweru se može ugraditi najviše 1 blok ladica.

Lakiranje:

Dvobojno, **praškasto lakirano**, srebrne boje u kombinaciji s antracit bojom RAL 7016. **Bez mogućnosti konfiguracije.**

Napomena:

Pribor kao što su nastavci, piktogrami, police, ladice, vrata i pomične ručke pronaći ćete pod br. 955474 - 955499.

Tehnički opis

Visina	2070 mm
Težina	96 kg
Nosivost	150 kg
Korisna dubina	510 mm
Korisna širina	690 mm
širina	750 mm
Ø kotača	125 mm
Dubina	750 mm
Seriya	Tower
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Podešavanje visine u rasteru	37
Vrsta proizvoda	Perforirani toranj

Pribor

Set kotača za UNI Line 4-dijelni tip 1	955459 1
UNI Towerstacionarni U-oblik tip L	955460 L