

HOLEX**Vretenasto glodalo HSS-Co8, TiAlN, Ø k10 DC: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	191590 18
GTIN	4045197103796
Razred artikla	12W

Opis**Izvedba:**

Glodala s više reznih oštrica. **Ekscentrično brušena stražnja površina.**
Cjenovno povoljna alternativa.

Tehnički opis

Ø reza D_c	18 mm
Broj zubi Z	4
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,034 mm
Ø drške D_s	16 mm
Ukupna duljina L	92 mm
Duljina rezne oštrice L_s	32 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	k10
Kut spirale	30-40 stupanj
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B

Tip	N
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	78 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	55 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	14 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	46 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	92 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		