

Garant GRIDLINE

Okomiti ormar, širina 30G, 2 samonosiva izvlačna okvira 12G, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	943112 1000
GTIN	4062406586119
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Okomiti ormari u 20×28G opremljeni su **samonosivim izvlačnim okvirima** koji su opremljeni **osiguračem za pojedinačno izvlačenje** kako bi se uvijek mogao otvoriti samo jedan izvlačni okvir. Aluminijske ručke sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.
Izvlačni okviri perforirane stijenke veličine □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat nosača alata, posuda s pregradama i perforiranih stijenki. Okomiti ormari pripremljeni su za ugradnju na pod ili zid i **moraju obavezno biti osigurani protiv prevrtanja**.
Moguće zaključati zahvaljujući cilindričnoj bravi. Svi izvlačni okviri se zatvaraju zajedno.

Dodatni pribor:

Okomiti izvlačni okviri mogu biti opremljeni s:
policom br. 943160, perforiranom stijenkom br. 943166, kosom policom br. 943162 i br. 943163, Multifix vodilicom br. 943170.

Lakiranje:

Korpus i korpus izvlačnog okvira svjetlosive boje RAL 7035, prednji okomiti izvlačni okviri antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus izvlačnog okvira bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

Težina	107 kg
--------	--------

Okomito izvlačenje, nosivost	350 kg
širina	750 mm
Visina	1000 mm
ComfortClose	ne
Širina u G	30
Izvedba okomitog izvlačenja	slobodno nošeno
Okomito izvlačenje, korisna visina	691 mm
Broj izvlačnih dijelova	2
Dubina	700 mm
Dubina u G	28
Okomito izvlačenje, korisna širina	300 mm
Okomito izvlačenje, korisna dubina	600 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Podšavanje visine u rasteru	37 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Okomiti ormar