

Garant UNILINE

Vrata potpune visine, tip: L**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955490 L
GTIN	4062406586102
Razred artikla	9GC

Opis**Izvedba:**

Vrata za UNI Tower od čeličnog lima, na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću 2K pomične ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom.

Odgovara:

UNI Tower, U- i H-oblika.

Dio isporuke:

Vrata koja se otvaraju s desne strane s prečkom i šarkom vrata.

Lakiranje:

Antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Bez mogućnosti konfiguracije.**

Tehnički opis

širina	684 mm
Visina	1792 mm
Težina	19 kg
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak

Vrsta proizvoda

Krilna vrata