

Garant GRIDLINE

**Okomiti ormar, širina 30G, 4 samonosiva izvlačna okvira 6G, visina: 2000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	943114 2000
GTIN	4062406586171
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Okomiti ormari u 20×28G opremljeni su **samonosivim izvlačnim okvirima** koji su opremljeni **osiguračem za pojedinačno izvlačenje** kako bi se uvijek mogao otvoriti samo jedan izvlačni okvir. Aluminijske ručke sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.<br>Izvlačni okviri perforirane stijenke veličine □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat nosača alata, posuda s pregradama i perforiranih stijenki. Okomiti ormari pripremljeni su za ugradnju na pod ili zid i **moraju obavezno biti osigurani protiv prevrtanja**.<br>Moguće zaključati zahvaljujući cilindričnoj bravi. Svi izvlačni okviri se zatvaraju zajedno.

**Dodatni pribor:**

Okomiti izvlačni okviri mogu biti opremljeni s:<br>policom br. 943160, perforiranom stijenkom br. 943166, kosom policom br. 943162 i br. 943163, Multifix vodilicom br. 943170.

**Lakiranje:**

Korpus i korpus izvlačnog okvira svjetlosive boje RAL 7035, prednji okomiti izvlačni okviri antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus izvlačnog okvira bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Tehnički opis**

širina	750 mm
--------	--------

Okomito izvlačenje, nosivost	175 kg
Okomito izvlačenje, korisna širina	150 mm
Izvedba okomitog izvlačenja	slobodno nošeno
Širina u G	30
Visina	2000 mm
Okomito izvlačenje, korisna dubina	600 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Težina	163 kg
Okomito izvlačenje, korisna visina	1691 mm
Dubina	700 mm
ComfortClose	ne
Dubina u G	28
Broj izvlačnih dijelova	4
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Podšavanje visine u rasteru	37 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Okomiti ormar