

Garant GRIDLINE

Okomiti ormar, širina 30G, 4 samonosiva izvlačna okvira 6G, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	943114 1000
GTIN	4062406586164
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Okomiti ormari u 20×28G opremljeni su **samonosivim izvlačnim okvirima** koji su opremljeni **osiguračem za pojedinačno izvlačenje** kako bi se uvijek mogao otvoriti samo jedan izvlačni okvir. Aluminijske ručke sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati.
Izvlačni okviri perforirane stijenke veličine □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat nosača alata, posuda s pregradama i perforiranih stijenki. Okomiti ormari pripremljeni su za ugradnju na pod ili zid i **moraju obavezno biti osigurani protiv prevrtanja**.
Moguće zaključati zahvaljujući cilindričnoj bravi. Svi izvlačni okviri se zatvaraju zajedno.

Dodatni pribor:

Okomiti izvlačni okviri mogu biti opremljeni s:
policom br. 943160, perforiranom stijenkom br. 943166, kosom policom br. 943162 i br. 943163, Multifix vodilicom br. 943170.

Lakiranje:

Korpus i korpus izvlačnog okvira svjetlosive boje RAL 7035, prednji okomiti izvlačni okviri antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus izvlačnog okvira bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

Visina	1000 mm
--------	---------

Okomito izvlačenje, nosivost	175 kg
Broj izvlačnih dijelova	4
Dubina	700 mm
Dubina u G	28
širina	750 mm
Širina u G	30
Okomito izvlačenje, korisna dubina	600 mm
Okomito izvlačenje, korisna širina	150 mm
Izvedba okomitog izvlačenja	slobodno nošeno
ComfortClose	ne
Težina	107 kg
Okomito izvlačenje, korisna visina	691 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Podšavanje visine u rasteru	37 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Okomiti ormar