

Garant UNILINE

UNI Tower pokretni U-oblik, tip: M**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955465 M
GTIN	4062406586218
Razred artikla	9GC

Opis**Izvedba:**

Modularni sustav za izravan pristup radnim materijalima i brze vizualizacije informacija. Slobodno se može konfigurirati zahvaljujući širokom rasponu dodatne opreme i savršenoj kompatibilnosti sa sustavom Easyfix. Svestrano iznutra i izvana s perforiranim stijenkama □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane stijenke i kuka te držača Easyfix. U-oblik: 2 bočne stijenke za stražnju stijenku. Moguća ugradnja ladica i vrata.

Dio isporuke:

UNI Tower br. 955462 vel. M; 2 police br. 955481 vel. M; nastavak br. 955475 vel. GREY; pomična ručka br. 955496 vel. 1. S 4 zakretna kotačića Ø 125 mm, 2 s kočnicom.

Lakiranje:

Dvobojno, **praškasto lakirano**, srebrne boje u kombinaciji s antracit bojom RAL 7016. **Bez mogućnosti konfiguracije.**

Napomena:

Dodatni pribor kao što su piktogrami, police, ladice i vrata pronaći ćete pod br. 955474 - 955499.

Tehnički opis

Nosivost	150 kg
Visina	2290 mm

Korisna širina	540 mm
Težina	105 kg
Ø kotača	125 mm
širina	720 mm
Dubina	750 mm
Korisna dubina	510 mm
Serija	Tower
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Podešavanje visine u rasteru	37
Vrsta proizvoda	Perforirani toranj

Pribor

UNI Line pomična ručka tip 1	955496 1
UNI Towerpokretni U-oblik tip M	955462 M
Nastavakza UNI Tower M tip GREY	955475 GREY
Set kotača za UNI Line 4-dijelni tip 1	955459 1
UNI Towerstacionarni U-oblik tip M	955460 M